

**Garant****eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko L: 16/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

**Toimituksen sisältö:****Aluslevy 1,5°.****Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Sisäjähdytys: kyllä

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 16 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 27 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

Kiinnitysruuvikierteitysterälle: 279810 2

Aluslevy 1,5°: 272600 1,5

Kiinnitysruuvi aluslaatalle: 279824 1

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	27 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1

Aluslevy 1,5°	272600 1,5
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	279810 2
sopii teräkoolle	16 mm
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterän pitimen aluslevy Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272600 1,5
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	272500
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10