

HOLEX®
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22 mm

Tilastiedot

Tilausnumero	300880 22
GTIN	4045197145420
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Ballufchip-poraus.

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600; 308806, AB-kiristysavain nro 308810 – 308830, erikoisavain nro 309840.

Standardi: DIN 6358

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulko-Ø D: 40 mm

Jyrsintuurnan pituus L₃ vääntiörenkaalla: 19 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 31 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 22

Varavääntiörenkas 309870: 22

sopiva erikoisavain 309840: 22

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm
sopiva erikoisavain 309840	22
Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Varavääntiörenkas 309870	22
Ulko-Ø D	40 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetospultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspulkit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulkit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vääntiörenkas Tuurnan Ø:lle 22 mm	309870 22

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 40 mm	309870 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40

