

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 50 A = 130, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300985 22
GTIN	4045197285454
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	130 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22

Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 130
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vääntiörenkas Tuurnan Ø:lle 22 mm	309870 22
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
	308615 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308760 50

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308785 50

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 308600 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308765 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308720 50

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm 309860 22

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 308605 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 308650 50

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 308830 50