

**Garant****Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 keskikoko, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301025 32     |
| GTIN         | 4045197646033 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Tekninen kuvaus**

|   |       |
|---|-------|
| Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>             | 24 mm |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32    |
| Tuurnan Ø d <sub>1</sub>                        | 32 mm |
| Ulkonema A-mitta                                | 70 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840                  | 32    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulko-Ø D                            | 78 mm                              |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 32 mm                              |
| Sovitin                             | SK 40 keskikoko                    |
| Standardi                           | DIN 6357                           |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Jäähdytinkanavan reikä              | ei lukittava                       |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 6 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Jyrsintuurna                       |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40            | 308700 40 |
| KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40                                       | 308600 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                    | 308660 40 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm   | 309840 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                | 308615 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                           | 308620 40 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm   | 309840 32 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40         | 308801 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                    | 308635 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                | 308785 40 |
| KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm  | 309860 40 |

|  |            |
|--|------------|
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308760 40  |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308806 40  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40                                     | 308610 40  |
| KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M   | 308670 40M |
| Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm  | 309860 32  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308650 40  |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40   | 308640 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308790 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40                                       | 308605 40  |
| KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40           | 308625 40  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308765 40  |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40                               | 308830 40  |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40  |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40   | 308740 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308802 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308795 40  |