

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko L: 25/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Aluslevy 1,5°	272616 1,5
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	279810 3
Pään pituus L ₁	36 mm
Varren koko	25 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 2
Kokonaispituus L	155 mm
Terän koko	22 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäsorvauspitimille EL/IR Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272616 1,5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	279810 3
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	279824 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500