

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 50 A = 130, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300985 27
GTIN	4045197285461
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulkonema A-mitta	130 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	33 mm
Varavääntiörengas nro 309870	27
Tuurnan Ø d ₁	27 mm

Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	21 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Kiinnitys-Ø D ₁	27 mm
Sovitin	SK 50 A = 130
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyökkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyökkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Vääntiörenas Tuurnan Ø:lle 27 mm	309870 27
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50