

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 keskikoko, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301025 40 |
| GTIN | 4045197646040 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------|
| Jyrsintuurnan pituus L ₄ | 27 mm |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 |
| Ulkonema A-mitta | 70 mm |
| Tuurnan Ø d ₁ | 40 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulko-Ø D | 89 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 40 mm |
| Sovitin | SK 40 keskikoko |
| Standardi | DIN 6357 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308600 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308660 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308635 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm | 309840 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308640 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308700 40 |
| | 308625 40 |

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

| | |
|--|------------|
| Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm | 309860 40 |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308615 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308830 40 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308650 40 |
| Sovituskiila jyrsintuurnaan karan Ø:lle D1 40 mm | 309897 40 |