

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301015 40
GTIN	4045197285638
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Ulkonema A-mitta	50 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm

Ulko-Ø D	89 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
	308820 40

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40