

**Garant**
**Kierresorvausteräsarja, koko 16, HB7010, Tyyppi: ER**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	271900 ER
GTIN	4045197370969
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus**
**Sisältö:**

Täysprofiili, metrinen 60°: Nro 270700 koot 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Osaprofiili, metrinen 60°: Nro 270740 koot 0,5–1,5; 1,75–3

Täysprofiili, BSW 55°: Nro 270800 koot 14; 11

**Tekninen kuvaus**

Työstösuunta	Oikea
Lastuava aine	KM
Kierrettyyppi	M
Kierrettyyppi	M-LH
Kierrettyyppi	MF
Kierrettyyppi	G
Kierrettyyppi	BSW
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierrettyyppi	G-LH
Kierrettyyppi	BSW-LH
Laji	HB7010

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

## Tarvikkeet

Osaprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Osaprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 3 mm	270700 3
Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 1,25 mm	270700 1,25
Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 1 mm	270700 1
Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 1,5 mm	270700 1,5
Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 2,5 mm	270700 2,5
Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. Nousu 2 mm	270700 2