

**Garant**

**Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 0,5°, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 32/11mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**

**Malli:**  
**Kiinteä kaltevuuskulma.**

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	16 mm
Terän koko	11 mm
Keskisiirto $L_3$	8,9 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 4
Kokonaispituus L	100 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren $\varnothing$ $D_5$	16 mm
Kaltevuuskulma	0,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279810 4
-------------------------	----------

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500