

**HOLEX®**
**Jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	301020 16
GTIN	4045197293893
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus**
**Malli:**

- **Alk. kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.**
- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Pieni ulkonema.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **Ballufchip-poraus.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, erikoisavain nro 309840.

Standardi: DIN 6357

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min<sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulkonema A-mitta: 35 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Jyrsintuurnan pituus L<sub>4</sub>: 17 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 16

sopiva erikoisavain 309840: 16

**Tekninen kuvaus**

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	16
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	35 mm
sopiva erikoisavain 309840	16
Ulko-Ø D	38 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC

## Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
	308801 40

Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

308670 40M

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308700 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308615 40

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK

308810 40

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm

309840 40

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK

308820 40

Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm

309860 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308720 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40