

**Garant****Sisäsorvauspidin, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 120/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:  
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	24 mm
Keskisiirto $L_3$	13,4 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 2
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Aluslevy 1,5°	272630 1,5
Varren $\varnothing$ $D_5$	20 mm
Kaulan leveys $L_4$	20 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	272500
Aluslevy sisäsorvauspitimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272630 1,5
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500