

Garant**Sisäsorvauspidin, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 60/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	279810 2
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	29 mm
Keskisiirto L ₃	16,3 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Aluslevy 1,5°	272630 1,5
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Varren Ø D ₅	32 mm
Kaulan leveys L ₄	25 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Aluslevy sisäsorvauspitimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272630 1,5
Kiinnitysruuvi	272500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500