

Garant**Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301155 1
GTIN	4045197285874
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/Rfid-siru.**

GARANT – kaikki varret kovanorvatut (tasainen käynti!).

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Morsekartio, sisäinen	1
Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-
varteen 40

308700 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40