

**LOCTITE****pikaliima, 3 g, Valmistajan tunnus: 401**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083351 401
GTIN	4100630295930
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

**Käyttö:**

Yleispikaliima lähes kaikille materiaaleille, kuten muoveille, elastomeereille, metalleille ja erityisesti **paperille, kartongille, puulle, nahalle ja kankaalle.**

**Huomautus:**

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 401
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Vetorepeämislujuus	20 N/mm <sup>2</sup>
Kosketuslujuusaika	3 - 10 s
Dynaaminen viskositeetti	70 - 110 mPas

Säilytyslämpötila	2 °C
Väri	läpinäkyvä
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	Kartonki
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	Nahka
soveltuu materiaalille	Tekstiili
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	Paperi
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
Vaarallisten aineiden luokka	9
Tiheys	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Muoto	nestemäinen
Käyttölämpötila-alue	-40 °C
Täyttö	3 ml
Maksimirakomitta	0,15 mm
Tuotenimen määräite	3 g
Tuotetyyppi	Pikaliima