

**Garant****Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301130 27
GTIN	4045197285799
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Tekninen kuvaus**

sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Ulkonema A-mitta	100 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	21 mm

Ulko-Ø D	60 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	SK 50 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50