

LOCTITE**2K-liima, Valmistajan tunnus: 3090**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083371 3090
GTIN	4058093009079
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

Erilaisten materiaalien, kuten puun, metallien, kovien muovien ja lasin kestävään liittämiseen. Hyvä leikkuu- ja kuoriutumislujuus. 2K-syaaniakrylaatti täyttää hyvin halkeamat (5 mm asti) ja kovettuu nopeasti. **Soveltuu katossa oleviin käyttökohteisiin ja pystysuorille pinnoille.**

Tekninen kuvaus

Vetorepeämislujuus	15,1 N/mm ²
Valmistajamerkintä	LOCTITE 3090
Dynaaminen viskositeetti	18000 mPas
Työstöaika	90 s
Vetolujuus	28 N/mm ²
Ominaisuudet	ei imeydy
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk

Muoto	nestemäinen
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
Väri	läpinäkyvä
soveltuu materiaalille	Paperi
soveltuu materiaalille	Nahka
soveltuu materiaalille	Tekstiili
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	huokoiset materiaalit
UN-numero	UN3334
Käyttölämpötila-alue	-20 °C
Vaarallisten aineiden luokka	9
Säilytyslämpötila	2 °C
Täyttö	10 g
Shore A -kovuus	79
Työstölämpötila	5 - 30 °C
Tiheys	1,05 g/cm ³
Toimintalujuus vastaa	24 min
Kosketuslujuusaika	1,5 - 3 min
Maksimirakomitta	5 mm
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima