

**HOLEX®**
**Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A, SK 50lyhyt, MK sisä: 2**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	301260 2
GTIN	4045197145994
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus**
**Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Ballufchip-poraus.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830.

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min<sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus: ≤ 8 μm

Ulkonema A-mitta: 60 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

**Tekninen kuvaus**

Morsekartio, sisäinen	2
Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 8 μm

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50

Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-  
varteen 50 SK

---

308812 50