

HOLEX®
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 3

Tilaustiedot

Tilausnumero	301160 3
GTIN	4045197145901
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Ballufchip-poraus.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830.

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: AD

 Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 12000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 8 μm

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko-Ø D: 40 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	70 mm
Morsekartio, sisäinen	3
Ulko-Ø D	40 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 μm

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M