

## Garant

### Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 50 A = 160, Tuurnan Ø d1: 32mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	301150 32
GTIN	4045197285843
Tuoteluokka	31A

## Kuvaus

### Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

## Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	24 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Ulkonema A-mitta	160 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32

Ulko-Ø D	78 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	SK 50 A = 160
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50