

**Garant****Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 50 lyhyt, MK sisä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301170 2
GTIN	4045197285911
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/Rfid-siru.**

**GARANT** – kaikki varret kovalasorvatut (tasainen käynti!).

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Morsekartio, sisäinen	2
Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
KiinnityspulttiMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50