

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 50 A = 160, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301150 40
GTIN	4045197285850
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Ulkonema A-mitta	160 mm
Tuurnan Ø d ₁	40 mm

Ulko-Ø D	89 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	SK 50 A = 160
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrsikkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrsikkartiokoolle 50	308830 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50