

**HOLEX®****Jyrsintuurna Muoto A, SK 50lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301100 22
GTIN	4045197145796
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- **Alk. kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.**
- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Pieni ulkonema.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **Ballufchip-poraus.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, erikoisavain nro 309840.

Standardi: DIN 6357

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min<sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulkonema A-mitta: 35 mm

Ulko-Ø D: 48 mm

Jyrsintuurnan pituus L<sub>4</sub>: 19 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 22

sopiva erikoisavain 309840: 22

**Tekninen kuvaus**

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	19 mm
Ulkonema A-mitta	35 mm
sopiva erikoisavain 309840	22
Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	22
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	SK 50lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC

## Tarvikkeet

Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308812 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50