



Raskas käsiporakone, Tyyppi: 720547



Tilaustiedot

Tilausnumero	075155 720547
GTIN	4014586874463
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Tehokas porakone kierrosluvun säätimellä monipuoliseen käyttöön metallityössä.

- **Kiertosuunta vaihdettava, kierteitykseen M12 asti.**
- **Laadukas Röhm-metallipikakiinnitysstukka SUPRA SK.**
- **Vääntömomentin liukukytkin.**
- **Vääntömomenttivakaa 1200 W:n tehomoottori.**

Etu:

Laadukas Röhm-metallipikakiinnitysstukka.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pikakiinnitysporaistukan 3 – 16 mm, lisäkahva.

Huomautus:

Sopivat kierukkiporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paino	3,5 kg
Kierukkiporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	50 mm
Valmistajamerkintä	BOS 16
Poraistukan kiristysalue	3 - 16 mm

Tehonkulutus	1200 W
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	16 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 520 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	Teräs
Tuotetyyppi	Porakone