

## Garant

### Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 160, Tuurnan Ø d1: 27mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	301070 27
GTIN	4045197285706
Tuoteluokka	31A

## Kuvaus

### Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

## Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	21 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm

Ulko-Ø D	50 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40