

Garant**Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 50 lyhyt, MK sisä: 3****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301170 3 |
| GTIN | 4045197285928 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**

GARANT – kaikki varret kovalasorvatut (tasainen käynti!).

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 65 mm |
| Morsekartio, sisäinen | 3 |
| Ulko-Ø D | 40 mm |
| Sovitin | SK 50 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | AD |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm |
| Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308610 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308660 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308600 50 |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308640 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308615 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308605 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308620 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308650 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 | 308740 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |