

Garant**Pistoterä Oikea, HB7135, Pistoleveys w: 2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273160 2,2
GTIN	4045197143273
Tuoteluokka	21J

Kuvaus**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2,2 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7135
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	oikea
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		