

Sauvamagneetti, magneetin Ø: 11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081640 11
GTIN	4260131234842
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kromattu metalliholkki ja kestmagneetti. Jäykkä varsi. Muovinen kädensija.

Tekninen kuvaus

magneetin Ø	11 mm
Kokonaispituus	180 mm
Magneetin pituus	40 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin