

**Garant****Pistoterä Neutraali, HB7035, Pistoleveys w: 3,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273100 3,1
GTIN	4045197143167
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	3,1 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7035
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		