



Akku- / verkkoradio, Tyyppi: M18RC



Tilaustiedot

Tilausnumero	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankka, roiskevesisuojaattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön.

- **Lataustoiminto 18 V:n Milwaukee-akuille.**
- **Bluetooth-toiminto, jonka kantama on 30 m.**
- **12 V:n lähtöliitäntä matkapuhelinten lataamista tai kannettavien audiotolaitteiden käyttöä varten.**
- **Toimii kaikilla 18 V:n Milwaukee-akuilla tai 230 V:n verkkovirralla.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Korkeus	381 mm

Pituus	304 mm
Paino	7,7 kg
Valmistajamerkintä	M18RC-0
Leveys	304 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Radio

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC