

**DCMW 11T302, KBN25M, Tyyppi: MET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265682 MET
GTIN	4960664529216
Tuoteluokka	25H

**Kuvaus****Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge Tough; 2 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan työstön optimoimiseksi.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: MET

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 180 m/min
Lastuamissärmän malli	MET
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Laji	KBN25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	DCMW 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN25M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		