



## Raskas käsiporakone, Tyyppi: 720549



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075155 720549
GTIN	4014586876443
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas porakone kierrosluvun säätimellä monipuoliseen käyttöön metallityössä.

- **Kiertosuunta vaihdettava, kierteitykseen M12 asti.**
- **Laadukas Röhm-metallipikakiinnitysistukka SUPRA SK.**
- **Vääntömomentin liukukytkin.**
- **Vääntömomenttivakaa 1200 W:n tehomoottori.**

Mekaanisella kaksivaihe-voimansiirrolla.

#### Etu:

Laadukas Röhm-metallipikakiinnitysistukka.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää pikakiinnitysporaistukan 3 – 16 mm, lisäkahva.

#### Huomautus:

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

### Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poraistukan kiristysalue	3 - 16 mm
Valmistajamerkintä	BOS 16-2
kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	16 mm

Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	50 mm
Paino	3,7 kg
Tehonkulutus	1200 W
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	50 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	10 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 520 min <sup>-1</sup>
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1600 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone