

**DCMW 11T302, KBN35M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265684 ME
GTIN	4960664544196
Tuoteluokka	25H

**Kuvaus****Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN35M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	ME
Syöttö $f$	0,08 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 200 m/min

Laji	KBN35M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	DCMW 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN35M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		