



Nauhahiomakone GIS, Tyyppi: 790229



Tilaustiedot

Tilausnumero	077612 790229
GTIN	2050001676740
Tuoteluokka	03H

Kuvaus

Malli:

GRIT GI -nauhahiomatuotevalikoima teollisuuden korkeisiin vaatimuksiin: **Kestävä rakenne, äärimmäisen tehokkaat moottorit.**

- **Suuri taloudellisuus parhaan mahdollisen poistotehon ansiosta.**
- **Tehokas moottori, 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentoitu nauhankiristysmekanismi,**
- **Korkea työturvallisuus: Rajoitin, hiomaväli ja silmäsuojus voidaan säätää yksilöllisesti.**

Paras ratkaisu kaikille, jotka etsivät vain nauhahiomakonetta ilman laajennusmahdollisuutta. Vankka, pienikokoinen rakenne ja helppokäyttöisyys takaavat ensiluokkaisen työtuloksen. Helposti säädettävä työskentelykorkeus, lastusäiliö.

Toimituksen sisältö:

Sis. koneenaluskenkä, CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 2000 mm, raekoko 36.

Huomautus:

Hiomanauhat, katso nrosta 558310 alkaen ja nro 558453-56.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GIS 75
--------------------	--------

Nauhan leveys	75 mm
nauhan pituus	2000 mm
Paino	74 kg
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558453 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558453 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 40	558310 40
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558453 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558454 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558454 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558453 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558454 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558454 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 120	558310 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 60	558310 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 80	558310 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558456 36