

**VBGW 160404, KBN25M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265738 ME     |
| GTIN         | 4960664529766 |
| Tuoteluokka  | 25H           |

**Kuvaus****Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva               |
| Lastuamissärmän malli           | ME                    |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm                |
| Syöttö $f$                      | 0,08 - 0,15 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 120 - 200 m/min       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,05 - 0,5 mm         |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji                            | KBN25M                          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | CBN                             |
| ISO-koodi-kääntöterä            | VBGW 160404                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Tuotenimen määrite              | KBN25M                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

### Käyttäjätiedot

|                 | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 55 HRC  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC  | soveltuu          |                |           |
| jatkuva         | sopii rajoituksin |                |           |
| epäsäännöllinen | soveltuu          |                |           |
| hakkaava        | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva           | soveltuu          |                |           |