

Garant**CCGT 120404 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: TWM****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265827 TWM |
| GTIN | 4045197449016 |
| Tuoteluokka | 21L |

Kuvaus**Malli:**

PKD – monikiteinen timantti, hienoraie. Yleinen lastuavuus, tukevat lastuamissärmät suuriin lastuamismääriin.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: TWM

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,

lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

lastuaminsnopeus v_c ei-rautametalleilla: 300 - 2200 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------------|
| lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla | 400 - 900 m/min |
| lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si | 400 - 3500 m/min |

| | |
|---|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Lastuamissärmän malli | TWM |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| lastuamisnopeus v_c ei-rautametalleilla | 300 - 2200 m/min |
| Syöttö f | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | PKD |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | PKD |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 120404 FN |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Tuotenimen määrite | PKD |
| Rintakulma | 6 astetta |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |