

**Garant****Pistoleikkuu uurto, CU7025, Pistoleveys w: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273703 5
GTIN	4045197579058
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Malli:**

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	± 0,04 mm
Pistoleveys w	5 mm
Syöttö f	0,08 - 0,28 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		