

Garant**VCGT 110304 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265882 N
GTIN	4045197644299
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

PKD – monikiteinen timantti, hienorae. Neutraali, ei sisällä lastunmurtajaa.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: N

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,03 - 0,4 mm/kierr,

lastuamisnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

lastuamisnopeus v_c ei-rautametalleilla: 300 - 1500 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissärmän malli	N
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2,5 mm
lastuamisnopeus v_c ei-rautametalleilla	300 - 1500 m/min

lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla	150 - 600 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,03 - 0,4 mm/kierr,
lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	PKD
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 110304 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	PKD
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä