

Teleskooppitarkastusvalaisin



Tilaustiedot

Tilausnumero	081665
GTIN	4013674000234
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kromattu, aukivedettävä teleskooppivarsi ja kahva, jossa on taskupidike.
LED-valaisin on integroitu magneettipäähän ja kytkeytyy automaattisesti päälle aukivedettäessä;
valaisuaika n. 4 h.

Huomautus:

Varaparistot – katso **nro 081560 koko LR41** (paristoja tarvitaan 3 kpl).

ATEX-vyöhyke: ei

Valaisuaika: 4 h

Sisältyvien paristojen lukumäärä: 3

Paristotyyppi: LR41

Kokonaispituus: 170 - 670 mm

Pään Ø: 11 mm

Tekninen kuvaus

Valaisuaika	4 h
Paristotyyppi	LR41
Kokonaispituus	170 - 670 mm
Pään Ø	11 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR41
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Tarkastusvalaisin

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR41

081560 LR41