

Garant**Pistoleikkuu uurto, CU7025, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273698 3
GTIN	4045197579034
Tuoteluokka	21J

Kuvaus**Malli:**

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Pistoleveys w	3 mm
Syöttö f	0,07 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		