

Garant**Pistoterä oikea 5°, HB7020, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273690 3 |
| GTIN | 4045197502728 |
| Tuoteluokka | 21J |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Syöttö f | 0,07 - 0,2 mm/kierr, |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| Pääkäyttöalue | P |
| Oheiskäyttö | M |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | HB7020 |
| Kulman säde R | 0,3 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Kääntöteräprofiili | oikea |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 220 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 200 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 250 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |