


Garant**Pistoleikkuu uurto, HB7215, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273706 3
GTIN	4045197502766
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Pistoleveys w	3 mm
Syöttö f	0,07 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Oheiskäyttö	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7215
Kulman säde R	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
GG(G)	soveltuu	280 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		