



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, SK 40, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Ulkonema A-mitta	95 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 30 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kiinnitysleukasarja3 osaa kiinnitysalueelle 2,5-16 mm	309701 2,5-16
Hammaspyörä kiinnitysalueelle 2,5-16 mm	309702 2,5-16