

Garant**Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302028 12
GTIN	4045197586933
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrittäessä.
- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Huomautus:

V = enimmäisstöalue

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	31 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm

Sopiva kavennusholkki	302140; 302135
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
	302135 3

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 3 mm

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308795 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308635 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308806 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm 302140 6

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40 308615 40

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 8 mm 302135 8

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308785 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308760 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40 308801 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40 308630 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN
69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 308820 40

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 4 mm 302135 4

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
40 308830 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308802 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 308740 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm 302140 4

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M 308670 40M

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308620 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308660 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm 302140 5

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm 302140 8