



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, SK 50, Kiinnitysalue: 1-13mm



Tilastiedot

Tilausnumero	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Mustattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Ulkonema A-mitta	87,5 mm
Ulko-Ø D	43 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18 000 min ⁻¹
suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50