

**Garant****Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302028 20
GTIN	4045197513076
Tuoteluokka	31H

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

**Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrittäessä.
- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

**Huomautus:**

V = enimmäisstöalue

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	45,5 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302165; 302150; 302155
Ulkonema A-mitta	64,5 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Ulko- $\varnothing$ D	49 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 16 mm	302160 16
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 3 mm	302160 3
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 6 mm	302155 6

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspulttiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3