

Garant**Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, jäähdytyskanavareivät, SK 40,
Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302031 12
GTIN	4045197644763
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrittäessä.
- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkalun pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Huomautus:

V = enimmäisstöalue

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Hyötypituus L ₁	31 mm

Sopiva kavennusholkki	302140; 302135
Kiinnitys- \emptyset D ₁	12 mm
Ulko- \emptyset D	42 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Jäähdytinkanavan reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys- \emptyset D1 5 mm	302135 5
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- \emptyset D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- \emptyset D1 4 mm	302140 4
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40