

## Garant

### Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	302029 32
GTIN	4045197586957
Tuoteluokka	31H

#### Kuvaus

##### Malli:

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

##### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrittäessä.
- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

##### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

##### Huomautus:

V = enimmäisstöalue

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

#### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Sopiva kavennusholkki	302180; 302175
Hyötypituus L <sub>1</sub>	62 mm

Ulkonema A-mitta	81 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302175 18
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302175 14
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302180 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302175 10

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302180 20
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302175 20
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302180 25
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302180 12
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302175 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302180 14
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302180 18
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302180 6
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302180 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302180 16
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302175 6