

**Garant****Kiristysholkin ruuvausadapteri ER16, Kierre M × A-mitta: M16X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

**Sopii:**

Työkalupitimet jyrsimille.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308901 – 309430.

ER-kiristysholkkimutterit nro 309650; 309652.

**Huomautus:**

Sopiva jatkokappale tai kavennusholkki nro 301358;301359.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M16 × 50
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Mutterin ulko-Ø D	22 mm
L <sub>1</sub>	30 mm
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

## Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308920 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308901 10
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308920 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308921 3
ER-pienoiskiinnitysmutteri ER-holkeille 25	309650 25
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308906 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308906 5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308906 10
ER-pienoiskiinnitysmutteri ER-holkeille 8	309650 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308906 8
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-pienoiskiinnitysmutteri ER-holkeille 16	309650 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308920 6
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309430 8
ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkasiin ER-holkeille 20	309652 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308920 5
ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkasiin ER-holkeille 25	309652 25
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308901 9
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308921 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308901 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308906 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308901 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308922 3

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308922 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308920 1
ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkaisuun ER-holkeille 16	309652 16
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308922 6
ER-pienoiskiinnitysmutteri ER-holkeille 20	309650 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308901 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308922 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308920 8
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309430 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308921 5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308921 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-pienoiskiinnitysmutteri ER-holkeille 11	309650 11
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309425 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308921 10
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308921 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308921 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308920 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308920 2
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308922 5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309430 3,5

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.  
kiristys-Ø d 3,5 mm

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm 308906 9

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d  
9 mm 308922 9

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm 308906 6

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm 308901 2

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm 308901 3

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm 308901 1

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm 308920 9

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.  
kiristys-Ø d 9 mm 309430 9

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm 308920 7

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm 308901 7

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm 308906 7

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d  
4 mm 308922 4

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm 308901 4

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.  
kiristys-Ø d 7 mm 309430 7

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.  
kiristys-Ø d 4,5 mm 309425 4,5

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d  
10 mm 308922 10

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm 308921 4

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim.  
kiristys-Ø d 10 mm 309430 10