

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B, SK 50, Kiinnitysalue: 0,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Kuulakärkilevy/Rfid-siru. Suurin pyörintävirhe $\leq 20 \mu\text{m}$.

Lasihelmipuhallettu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 16 mm
Ulkonema A-mitta	106 mm
Tyyppi	Vakio
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50